




FGA 6 NBR-55 N004

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 6.00         |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |



デザインデータ FGA 6 NBR-55 N004

## デザインデータ

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| 高さ H2       | 2.00 mm |
| 高さ H        | 9.00 mm |
| 外径 D1       | 7.5 mm  |
| ヘッド径 Dk     | 7.2 mm  |
| 内径d1        | 5.8 mm  |
| d2          | 3.0 mm  |
| 内径d         | 3.70 mm |
| スプリングストロークZ | 2.0 mm  |
| 径 Ds        | 5.7 mm  |
| 高さ H3       | 3.20 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.02981



## 技術資料

| 属性             | 値          |
|----------------|------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 2.0 mm     |
| 吸着力 (-600mbar) | 0.40 N     |
| 質量             | 0.2 g      |
| サイズ            | 6.00       |
| 折りたたみ式本数       | 1.5        |
| 製品ファミリー        | FGA        |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02981](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02981)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.02981

| Typ              |                           | 製品コード          |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 接続ニップル (取付ネジ)    | SA-NIP N004 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03528 |
| 接続ニップル (取付ネジ)    | SA-NIP N004 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03520 |
| 接続ニップル (取付ネジ)    | SA-NIP N004 M5-AG DN200   | 10.01.01.03526 |
| 接続ニップル (取付ネジ)    | SA-NIP N004 M5-IG DN200   | 10.01.01.03518 |
| 真空パッド用インサート PEEK | SPI 6 PEEK                | 10.01.06.03279 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02981](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02981)