




SAB 40 HT1-60 G1/4-AG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4-AG
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction SAB 40 HT1-60 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	28,80 mm
Diamètre extérieur D1	32,0 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	9,8 mm
Diamètre Ds	40,1 mm
Diamètre Dmax(S)	45,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03051

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force de rupture	59,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	38,00 N
Poids propre	19,6 g
Force latérale	36,0 N
Force latérale surface huileuse	33,0 N
Volume	8,680 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SAB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03051

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03051