


FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

シールリング付きベローズ真空パッドは、様々なサイズをラインアップしています。シールリングが付属した状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	120.00
折りたたみ式本数	1.5
ニップル材質	スチール

デザインデータ



デザインデータ FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

属性	価値
高さ H	51.00 mm
外径 D1	127.8 mm
d2	79.3 mm
スレッド G1	G1/2"-F
グリップの長さ LG1	8.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	69.4 mm
スプリングストローク Z	35.7 mm
径 Ds	96.0 mm
高さ H4	8.00 mm
径 Dmax(S)	135.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.02993



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	150.0 mm
質量	354.0 g
ボリューム	290.675 cm ³
サイズ	120.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGPL

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02993

