



FSGA 6 HT1-60 M5-AG


Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	6,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M5-AG
Attacco del vuoto	M5-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGA 6 HT1-60 M5-AG

Dati di costruzione

Altezza H	14,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
d2	3,0 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	5,7 mm
Diametro Dmax(S)	8,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.02996

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	4,0 mm
Forza di strappo	1,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,40 N
Peso	1,50 g
Volume	0,111 cm ³
Misura	6,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA
Connessione	M5-AG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.02996**

Typ	Numero articolo
Schmalz Pad Insert PEEK	10.01.06.03279
SPI 6 PEEK	

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.02996**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.03526
SA-NIP N004 M5-AG DN200	

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.02996**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	10.01.06.02603
FGA 6 HT1-60 N004	

