

Körüklü vantuz HT1 (yuvarlak)

SAB 50 HT1-60 G3/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.03058



SAB 50 HT1-60 G3/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT1, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 50 HT1-60 G3/8-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	36,90 mm
Dış çap D1	39,5 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	11,6 mm
Çap Ds	50,1 mm
Çap Dmax(S)	56,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03058

Art.-Nr.: 10.01.06.03058



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50,0 mm
Çekme kuvveti	87,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	53,00 N
Ağırlık	43,20 g
Yanal kuvvet	55,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	52,0 N
Cilt	16,100 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03058

