

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	6,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M5-IG
Attacco del vuoto	M5-IG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

FSGA 6 SI-55 M5-IG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	19,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
d2	3,0 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	5,7 mm
Diametro Dmax(S)	8,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSGA 6 SI-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02999

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	4,0 mm
Forza di strappo	1,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,40 N
Peso	1,5 g
Volume	0,151 cm ³
Misura	6,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA
Connessione	M5-IG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02999

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.02999**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.02999**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FGA 6 SI-55 N004	10.01.06.01571

