

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03015




SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	22,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G3/8-AG
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,00 mm
Diamètre extérieur D1	22,0 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	16,0 mm
Allongement du ressort Z	5,8 mm
Diamètre Ds	20,6 mm
Diamètre Dmax(S)	24,0 mm

Données de construction SAB 22 HT1-60 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03015

1

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 22 HT1-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03015



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	24,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	16,00 N
Poids propre	16,50 g
Force latérale	18,0 N
Force latérale surface huileuse	6,0 N
Volume	1,500 cm ³
Taille	22,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SAB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03015



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03015

2