


SAB 60 HT1-60 G1/4-AG

真空パッド SABは、接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-AG
ニップル材質	アルミ



デザインデータ SAB 60 HT1-60 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	41.30 mm
外径 D1	48.0 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパンサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	14.5 mm
径 Ds	61.1 mm
径 Dmax(S)	67.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03059



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	65.0 mm
離脱力	130.00 N
吸着力 (-600mbar)	82.00 N
質量	49.10 g
水平方向の力	82.0 N
水平方向の力 油性表面	77.0 N
ボリューム	28.800 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SAB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨
ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03059

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03059