




SAB 80 HT1-60 G1/4-AG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.



Données de construction SAB 80 HT1-60 G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	80,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4-AG
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	49,90 mm
Diamètre extérieur D1	63,6 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	22,1 mm
Diamètre Ds	81,1 mm
Diamètre Dmax(S)	89,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03061

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	221,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	135,00 N
Poids propre	72,10 g
Force latérale	145,0 N
Force latérale surface huileuse	140,0 N
Volume	67,600 cm ³
Taille	80,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SAB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03061

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03061