


Körüklü vantuz HT1 (yuvarlak)

SAB 40 HT1-60 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.03053



SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT1, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	40,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G3/8-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	44,80 mm
Dış çap D1	32,0 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Dış G1	G3/8"-F
Dış uzunluğu LG1	9,5 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	9,8 mm
Çap Ds	40,1 mm
Çap Dmax(S)	45,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03053

Art.-Nr.: 10.01.06.03053



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40,0 mm
Çekme kuvveti	59,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	38,00 N
Ağırlık	45,30 g
Yanal kuvvet	36,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	33,0 N
Cilt	8,680 cm ³
Boyut	40,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03053



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03053