

Art.-Nr.: 10.01.06.03062




SAB 80 HT1-60 G3/8-AG

真空パッド SABは、接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 80.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | G3/8-AG      |
| ニップル材質       | アルミ          |



デザインデータ SAB 80 HT1-60 G3/8-AG

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 49.90 mm |
| 外径 D1        | 63.6 mm  |
| 呼び径 dn       | 6.00 mm  |
| スレッド G1      | G3/8"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 22.1 mm  |
| 径 Ds         | 81.1 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 89.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03062



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1               |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 75.0 mm                |
| 離脱力            | 221.00 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 135.00 N               |
| 質量             | 73.10 g                |
| 水平方向の力         | 145.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 140.0 N                |
| ボリューム          | 67.600 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 80.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 製品ファミリー        | SAB                    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03062](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03062)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03062](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03062)