


Сильфонная присоска HT1 (круглая)
SAB 60 HT1-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03060




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	60,00
Количество складок	1,5
Соединение	G3/8-AG
Материал ниппеля	алюминий

SAB 60 HT1-60 G3/8-AG

Присоска SAB HT1, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	41,30 mm
Наружный диаметр D1	48,0 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	14,5 mm
Диаметр Ds	61,1 mm
Диаметр Dmax(S)	67,0 mm

Конструктивные данные SAB 60 HT1-60 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03060

1

Сильфонная присоска HT1 (круглая)
SAB 60 HT1-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03060



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	65,0 mm
Сила отрыва	130,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	82,00 N
Вес	50,9 g
Поперечная сила	82,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	77,0 N
Объем	28,800 cm ³
размер	60,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SAB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03060



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03060