



FG 4 NBR-CO-55 N017

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	4,00
Faltenanzahl	2,5

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	3,90 mm
Höhe H	14,00 mm
Außendurchmesser D1	5,1 mm
Kopfdurchmesser Dk	7,0 mm
d2	2,4 mm
Innendurchmesser d	3,50 mm
Federweg Z	1,5 mm
Durchmesser Ds	3,8 mm
Höhe H3	7,00 mm
Durchmesser Dmax(S)	5,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3	

Konstruktionsdaten FG 4 NBR-CO-55 N017



Art.-Nr.: 10.01.06.03067

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 017
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	4,0 mm
Abreißkraft	0,60 N
Saugkraft (-600mbar)	0,27 N
Gewicht	0,4 g
Volumen	0,124 cm ³
Baugröße	4,00
Faltenanzahl	2,5
Produktfamilie	FG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.03067

