


Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 SI-55 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03126



SPB2 40 SI-55 P

La ventosa de fuelle SPB2 P se suministra como componente listo para enchufar. Disponible en diversos diámetros como elemento suelto o con resistencia al flujo integrado.


Repuestos disponibles: resistencia al flujo

Accesorios disponibles: tamiz filtrante

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Forma	Push In

Datos de diseño



Datos de diseño SPB2 40 SI-55 P

Atributo	Valor
Altura H2	2,20 mm
Altura H	47,00 mm
Diámetro exterior D1	43,5 mm
Diámetro nominal dn	4,60 mm
Diámetro interior d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Diámetro interior d	12,50 mm
Recorrido de resorte Z	20,0 mm
Diámetro Ds	42,7 mm
Altura H3	7,20 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03126

Art.-Nr.: 10.01.06.03126

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	40,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	14,90 N
Peso	18,2 g
Volumen	22,000 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03126

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03126**

Typ		n
Disco del filtro	FD 34 120	10.01.06.02572
Resistencia al flujo	SW 100 P 7.3	10.05.04.00091
Resistencia al flujo	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Resistencia al flujo	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Resistencia al flujo	SW 80 P 7.3	10.05.04.00090
Dispositivo de montaje (manual)	VORR-MONT Stecksauger	11.01.42.03850

