

Art.-Nr.: 10.01.06.03125



SPB2 20 SI-40 P


Сильфонная присоска SPB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Доступна в различных диаметрах как одиночный компонент или со встроенным ограничителем потока.

Доступные запасные части: ограничитель потока

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	40,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	2,5
Форма	Вталкивание



Конструктивные данные SPB2 20 SI-40 P

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,20 mm
Высота H	24,30 mm
Наружный диаметр D1	20,0 mm
Номинальный диаметр dn	4,60 mm
Внутренний диаметр d1	11,8 mm
d2	10,2 mm
Внутренний диаметр d	8,50 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	19,6 mm
Высота H3	7,20 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03125



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	40,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	8,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,90 N
Вес	2,5 g
Объем	2,500 cm ³
размер	20,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03125



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03125

Тип		Количество предметов
Диск фильтра	FD 16 120	10.01.06.02565
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 20 PA SPB2-20	10.01.06.04041
Дросселирование	SW 100 P 7.3	10.05.04.00091
Дросселирование	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Дросселирование	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Дросселирование	SW 80 P 7.3	10.05.04.00090

