


Art.-Nr.: 10.01.06.03143



FGA 14 SI-HD-65 N016

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンSI-HD    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65.0 Shore A |
| サイズ          | 14.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 材質種類         | FDA対応        |



デザインデータ FGA 14 SI-HD-65 N016

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H2        | 3.80 mm  |
| 高さ H         | 15.50 mm |
| 外径 D1        | 13.7 mm  |
| ヘッド径 Dk      | 10.0 mm  |
| d2           | 5.0 mm   |
| 内径 d         | 4.50 mm  |
| スプリングストローク Z | 5.0 mm   |
| 径 Ds         | 12.5 mm  |
| 高さ H3        | 8.50 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 14.5 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.03143



## 技術資料

| 属性             | 値         |
|----------------|-----------|
| 真空パッドの材質       | シリコンSI-HD |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 12.5 mm   |
| 吸着力 (-600mbar) | 1.20 N    |
| 質量             | 1.0 g     |
| サイズ            | 14.00     |
| 折りたたみ式本数       | 1.5       |
| 製品ファミリー        | FGA       |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03143](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03143)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.03143

| Typ           |                           | 製品コード          |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.00123 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 G1/8-AG DN310 | 10.01.06.04062 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.04365 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 M5-IG DN310   | 10.01.06.04689 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 G1/8-IG DN310 | 10.01.06.04690 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03143](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03143)