


Art.-Nr.: 10.01.06.03148



FG 9 SI-HD-65 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	9,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño FG 9 SI-HD-65 N016

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	15,00 mm
Diámetro exterior D1	8,9 mm
Diámetro de la cabeza Dk	9,0 mm
d2	4,1 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	9,0 mm
Altura H3	8,20 mm
Diámetro Dmax(S)	9,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.03148

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Fuerza de arranque	2,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,68 N
Peso	0,6 g
Volumen	0,297 cm ³
Tamaño	9,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03148

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03148**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03148