


Art.-Nr.: 10.01.06.03143



FGA 14 SI-HD-65 N016

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Baugröße	14,00
Faltenanzahl	1,5
Materialeigenschaft	FDA-fähig



Konstruktionsdaten FGA 14 SI-HD-65 N016

Konstruktionsdaten

Höhe H2	3,80 mm
Höhe H	15,50 mm
Außendurchmesser D1	13,7 mm
Kopfdurchmesser Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Innendurchmesser d	4,50 mm
Federweg Z	5,0 mm
Durchmesser Ds	12,5 mm
Höhe H3	8,50 mm
Durchmesser Dmax(S)	14,5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.03143

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Werkstückradius min. (konvex)	12,5 mm
Saugkraft (-600mbar)	1,20 N
Gewicht	1,00 g
Baugröße	14,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	FGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.06.03143**

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690

