Ventosa a soffietto (tonda)

# FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03145

FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Misura | 150,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Attacco del vuoto | G1/2"-IG |
| Materiale del nipplo | Acciaio |
| Proprietà del materiale | antitraccia |

La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.




Dati di costruzione FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Altezza H | 51,00 mm |
| Diametro esterno D1 | 155,0 mm |
| d2 | 93,0 mm |
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm |
| Misura del foro d3 | 69,4 mm |
| Freccia elastica Z | 35,7 mm |
| Diametro Ds | 143,5 mm |
| Altezza H4 | 8,00 mm |
| Diametro Dmax(S) | 160,0 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tonda)

# FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03145

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12,0 mm |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 250,0 mm |
| Forza di strappo | 600,00 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 370,00 N |
| Peso | 416,0 g |
| Volume | 449,339 $cm^3$ |
| Misura | 150,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Famiglia di prodotti | FSGPL |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.03145**



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it