




## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 150.00       |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 真空接続口        | G1/2-F       |
| ニップル材質       | スチール         |
| 材質           | ノンマーキング      |

FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

真空パッド FSGPLは様々なサイズをラインアップ、パッドにサポートプレートが接着された状態で納品

## デザインデータ



| 属性                    | 価値       |
|-----------------------|----------|
| 高さ H                  | 51.00 mm |
| 外径 D1                 | 155.0 mm |
| d2                    | 93.0 mm  |
| スレッドG1                | G1/2"-F  |
| グリップの長さ LG1           | 8.0 mm   |
| エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3 | 69.4 mm  |
| スプリングストロークZ           | 35.7 mm  |
| 径 Ds                  | 143.5 mm |
| 高さH4                  | 8.00 mm  |
| 径 Dmax(S)             | 160.0 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03145



## 技術資料

| 属性             | 値                       |
|----------------|-------------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1                |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A            |
| ホース径 (推奨) d    | 12.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 250.0 mm                |
| 離脱力            | 600.00 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 370.00 N                |
| 質量             | 416.0 g                 |
| ボリューム          | 449.339 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 150.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                     |
| 製品ファミリー        | FSGPL                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03145](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03145)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03145](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03145)