


Art.-Nr.: 10.01.06.03148



FG 9 SI-HD-65 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	9.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ FG 9 SI-HD-65 N016

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.80 mm
高さ H	15.00 mm
外径 D1	8.9 mm
ヘッド径 Dk	9.0 mm
d2	4.1 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	9.0 mm
高さ H3	8.20 mm
径 Dmax(S)	9.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.03148



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
離脱力	2.30 N
吸着力 (-600mbar)	0.68 N
質量	0.6 g
ボリューム	0.297 cm ³
サイズ	9.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03148



データアクセサリを注文する 10.01.06.03148

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-IG DN310
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03148