
**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	80 x 40
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB HT1 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	73.30 mm
Genişlik B1	40.00 mm
Yükseklik H	37.20 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Vantuz genişliği Bs	40.60 mm
Ls	80.60 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03176

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25.0 mm
Çekme kuvveti	131.70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	65.00 N
Ağırlık	34.9 g
Boyutlar (LxW)	80 x 40
Yanal kuvvet	152.8 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	73.6 N
Cilt	21.800 cm ³
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03176

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03176