


## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ (LxW)    | 80 x 40      |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | G1/4-IG      |
| ニップル材質       | ニッケルめっき      |

SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

真空パッド SAOB-HT1: 様々なサイズをラインアップ。接続ニップルが接着剤で固定された状態で納品されます。



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| グリッパーの長さ L1  | 73.30 mm |
| 幅B1          | 40.00 mm |
| 高さ H         | 37.20 mm |
| 呼び径 dn       | 6.00 mm  |
| スレッドG1       | G1/4"-F  |
| グリッパーの長さ LG1 | 8.0 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 17.0 mm  |
| スプリングストロークZ  | 9.0 mm   |
| 真空パッド幅 Bs    | 40.60 mm |
| Ls           | 80.60 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03176



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1               |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 25.0 mm                |
| 離脱力            | 131.70 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 65.00 N                |
| 質量             | 34.9 g                 |
| サイズ (LxW)      | 80 x 40                |
| 水平方向の力         | 152.8 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 73.6 N                 |
| ボリューム          | 21.800 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 製品ファミリー        | SAOB                   |

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03176](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03176)