



Art.-Nr.: 10.01.06.03207

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Dimension (Lxl)                | 110 x 55                      |
| Nombre de soufflets            | 1,5                           |
| Connexion                      | G3/8-AG                       |
| Matière de l'insert            | Aluminium                     |

SAOB 110x55 HT1-60 G3/8-AG

La ventouse SAOB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé à la ventouse en élastomère.

**Données de construction**

| Attribut                  | Valeur    |
|---------------------------|-----------|
| Longueur L1               | 98,80 mm  |
| Largeur B1                | 53,00 mm  |
| Hauteur H                 | 33,50 mm  |
| Diamètre nominal dn       | 6,10 mm   |
| Filetage G1               | G3/8"-M   |
| Longueur du filetage LG1  | 8,0 mm    |
| Taille de la clé SW1      | 22,0 mm   |
| Allongement du ressort Z  | 12,0 mm   |
| Largeur de la ventouse Bs | 55,10 mm  |
| Ls                        | 110,10 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAOB 110x55 HT1-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03207

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6,0 mm                        |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 50,0 mm                       |
| Force de rupture                           | 233,50 N                      |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 110,00 N                      |
| Poids propre                               | 79,7 g                        |
| Dimension (Lxl)                            | 110 x 55                      |
| Force latérale                             | 299,2 N                       |
| Force latérale surface huileuse            | 123,6 N                       |
| Volume                                     | 53,100 cm <sup>3</sup>        |
| Nombre de soufflets                        | 1,5                           |
| Famille de produits                        | SAOB                          |

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs

Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03207](http://www.schmalz.com/10.01.06.03207)


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03207](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03207)