


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	140 x 70
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB HT1 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	126.00 mm
Genişlik B1	67.00 mm
Yükseklik H	37.50 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Diş G1	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	19.0 mm
Yay stroku Z	16.5 mm
Vantuz genişliği Bs	70.10 mm
Ls	141.10 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03210

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	70.0 mm
Çekme kuvveti	351.90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	165.00 N
Ağırlık	117.4 g
Boyutlar (LxW)	140 x 70
Yanal kuvvet	459.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	302.8 N
Cilt	106.000 cm ³
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03210

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03210