


Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03210



SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG

La ventosa SAOB HT1, disponible en diversas dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa.


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	140 x 70
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8-AG
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	126,00 mm
Anchura B1	67,00 mm
Altura H	37,50 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G3/8"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	19,0 mm
Recorrido de resorte Z	16,5 mm
Anchura de ventosa Bs	70,10 mm
Ls	141,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03210

Art.-Nr.: 10.01.06.03210

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	351,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	165,00 N
Peso	117,4 g
Dimensión (LxAn)	140 x 70
Fuerza lateral	459,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	302,8 N
Volumen	106,000 cm ³
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SAOB

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03210


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03210