

Сильфонная присоска (круглая)  
**SPB2 20 SI-40 SW80 P**



Art.-Nr.: 10.01.06.03220




SPB2 20 SI-40 SW80 P

### Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Силикон SI   |
| Твердость материала [Shore A] | 40,0 Shore A |
| размер                        | 20,00        |
| Высота H                      | 24,30 mm     |

Сильфонная присоска SPB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Доступна в различных диаметрах.

Доступные запасные части: присоска SPB2 P, ограничитель потока  
Доступные аксессуары: фильтрующий диск



Конструктивные данные SPB2 20 SI-40 SW80 P

### Конструктивные данные

| Attribute              | Value    |
|------------------------|----------|
| Высота H2              | 2,20 mm  |
| Высота H               | 24,30 mm |
| Наружный диаметр D1    | 20,0 mm  |
| Номинальный диаметр dn | 0,80 mm  |
| Внутренний диаметр d1  | 11,8 mm  |
| d2                     | 10,2 mm  |
| Внутренний диаметр d   | 8,50 mm  |
| Ход пружины Z          | 9,0 mm   |
| Диаметр Ds             | 19,6 mm  |
| Высота H3              | 8,20 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03220](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03220)

Сифонная присоска (круглая)  
**SPB2 20 SI-40 SW80 P**



Art.-Nr.: 10.01.06.03220



Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A]    | 40,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 25,0 mm               |
| Сила отрыва                      | 8,00 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 4,90 N                |
| Вес                              | 2,5 g                 |
| Объем                            | 2,500 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 20,00                 |
| Количество складок               | 2,5                   |
| Семейство продуктов              | SPB2                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03220](http://www.schmalz.com/10.01.06.03220)



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03220

| Тип          | Количество предметов |
|--------------|----------------------|
| Диск фильтра | FD 16 120            |
|              | 10.01.06.02565       |



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03220

| Тип             | Количество предметов |
|-----------------|----------------------|
| Дросселирование | SW 80 P 7.3          |
|                 | 10.05.04.00090       |



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03220

| Тип                         | Количество предметов |
|-----------------------------|----------------------|
| Сифонная присоска (круглая) | SPB2 20 SI-40 P      |
|                             | 10.01.06.03125       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03220](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03220)