
**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	60 x 30
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G3/8-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB HT1 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	55.70 mm
Genişlik B1	31.00 mm
Yükseklik H	35.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	9.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	7.0 mm
Vantuz genişliği Bs	30.60 mm
Ls	60.60 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03202

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	18.0 mm
Çekme kuvveti	69.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	38.00 N
Ağırlık	30.0 g
Boyutlar (LxW)	60 x 30
Yanal kuvvet	80.1 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	40.5 N
Cilt	10.500 cm ³
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03202

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03202