

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 20 SI-40 SW150 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03223




SPB2 20 SI-40 SW150 P

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	40,0 Shore A
размер	20,00
Высота H	24,30 mm

Сильфонная присоска SPB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Доступна в различных диаметрах.

Доступные запасные части: присоска SPB2 P, ограничитель потока
Доступные аксессуары: фильтрующий диск



Конструктивные данные SPB2 20 SI-40 SW150 P

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,20 mm
Высота H	24,30 mm
Наружный диаметр D1	20,0 mm
Номинальный диаметр dn	1,50 mm
Внутренний диаметр d1	11,8 mm
d2	10,2 mm
Внутренний диаметр d	8,50 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	19,6 mm
Высота H3	8,20 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03223

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 20 SI-40 SW150 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03223



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	40,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	8,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,90 N
Вес	2,5 g
Объем	2,500 cm ³
размер	20,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03223



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03223

Тип	Количество предметов
Диск фильтра	FD 16 120
	10.01.06.02565



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03223

Тип	Количество предметов
Дросселирование	SW 150 P 7.3
	10.05.04.00093



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03223

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2 20 SI-40 P
	10.01.06.03125



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03223