


Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 40 SI-55 SW130 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03226




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Высота H	47,00 mm

SPB2 40 SI-55 SW130 P

Сильфонная присоска SPB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Доступна в различных диаметрах.

Доступные запасные части: присоска SPB2 P, ограничитель потока
Доступные аксессуары: фильтрующий диск



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,20 mm
Высота H	47,00 mm
Наружный диаметр D1	43,5 mm
Номинальный диаметр dn	1,30 mm
Внутренний диаметр d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Внутренний диаметр d	12,50 mm
Ход пружины Z	20,0 mm
Диаметр Ds	42,7 mm
Высота H3	8,20 mm

Конструктивные данные SPB2 40 SI-55 SW130 P



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03226

1

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 40 SI-55 SW130 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03226



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	40,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	14,90 N
Вес	18,5 g
Объем	22,000 cm ³
размер	40,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03226



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03226

Тип		Количество предметов
Диск фильтра	FD 34 120	10.01.06.02572



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03226

Тип		Количество предметов
Дросселирование	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03226

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03226