

Art.-Nr.: 10.01.06.03227




技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
高さ H	47.00 mm

SPB2 40 SI-55 SW150 P

ベローズ真空パッド SPB2-Pは単品で納品されます。様々なサイズをラインアップしています。

スペアパーツ: 真空パッド SPB2-P、スロットルバルブ
アクセサリ: フィルターメッシュ



デザインデータ

高さ H2	2.20 mm
高さ H	47.00 mm
外径 D1	43.5 mm
呼び径 dn	1.50 mm
内径 d1	15.7 mm
d2	17.8 mm
内径 d	12.50 mm
スプリングストローク Z	20.0 mm
径 Ds	42.7 mm
高さ H3	8.20 mm
高さ H5	2.00 mm
径 Dmax(S)	44.6 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d5	11.5 mm

デザインデータ SPB2 40 SI-55 SW150 P


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03227

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03227

 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	40.00 N
質量	18.50 g
ボリューム	22.000 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.06.03227

Typ		本数
フィルターディスク	FD 34 120	10.01.06.02572

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.03227

Typ		本数
流動抵抗	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093

 発注データ ウェアパーツ 10.01.06.03227

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126