


Art.-Nr.: 10.01.06.03245



FGA 25 SI-HD-65 N016

### Технические данные

| Attribute                     | Value             |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал присоски             | силикон SI-HD     |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A      |
| размер                        | 25,00             |
| Количество складок            | 1,5               |
| Характеристики материала      | Совместимый с FDA |



Конструктивные данные FGA 25 SI-HD-65 N016

### Конструктивные данные

| Attribute            | Value    |
|----------------------|----------|
| Высота H2            | 3,80 mm  |
| Высота H             | 23,00 mm |
| Наружный диаметр D1  | 25,0 mm  |
| Диаметр головки Dk   | 10,0 mm  |
| d2                   | 9,9 mm   |
| Внутренний диаметр d | 4,50 mm  |
| Ход пружины Z        | 8,1 mm   |
| Диаметр Ds           | 22,5 mm  |
| Высота H3            | 8,90 mm  |
| Диаметр Dmax(S)      | 26,5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.03245



## Технические данные

| Attribute                        | Value         |
|----------------------------------|---------------|
| Материал присоски                | силикон SI-HD |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 20,0 mm       |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 5,30 N        |
| Вес                              | 2,8 g         |
| размер                           | 25,00         |
| Количество складок               | 1,5           |
| Семейство продуктов              | FGA           |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03245](http://www.schmalz.com/10.01.06.03245)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03245

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.00123       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 G1/8-AG DN310 | 10.01.06.04062       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.04365       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 M5-IG DN310   | 10.01.06.04689       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N016 G1/8-IG DN310 | 10.01.06.04690       |

