




FG 9 SI-CO-55 N016

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG 9 SI-CO-55 N016

Dati di costruzione

Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	15,00 mm
Diametro esterno D1	8,9 mm
Diametro della testa Dk	9,0 mm
d2	4,1 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	9,0 mm
Altezza H3	8,20 mm
Diametro Dmax(S)	9,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.03260

**Dati tecnici**

Famiglia di nipple	N 016
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	2,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,79 N
Peso	0,60 g
Volume	0,297 cm ³
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

