

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 60 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03354




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	60,00
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Aluminio

SAB 60 HT2-65 G3/8-IG

La ventosa SAB HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	41,30 mm
Diámetro exterior D1	49,5 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	15,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	14,5 mm
Diámetro Ds	61,2 mm
Diámetro Dmax(S)	67,0 mm

Datos de diseño SAB 60 HT2-65 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03354

Art.-Nr.: 10.01.06.03354

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	136,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	82,00 N
Peso	51,5 g
Fuerza lateral	126,0 N
Volumen	28,800 cm ³
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8" -HE
Familia de productos	SAB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03354


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03354