

Art.-Nr.: 10.01.06.03360



FG 12 SI-CO-55 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム Si導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	12.00
折りたたみ式本数	2.5

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.80 mm
高さ H	21.00 mm
外径 D1	12.0 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	5.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	7.0 mm
径 Ds	12.0 mm
高さ H3	9.00 mm
径 Dmax(S)	13.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FG 12 SI-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03360



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	シリコンゴム SI導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	5.5 mm
離脱力	3.50 N
吸着力 (-600mbar)	1.18 N
質量	1.1 g
ボリューム	0.747 cm ³
サイズ	12.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03360

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03360