

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 20 SI-40 SW150 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03223




SPB2 20 SI-40 SW150 P

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres.

Pièces de rechange disponible: ventouse SPB2 P, restriction au flux
Accessoire disponible : tamis de filtrage (disque de filtre)

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	20,00
Hauteur H	24,30 mm



Données de construction SPB2 20 SI-40 SW150 P

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,20 mm
Hauteur H	24,30 mm
Diamètre extérieur D1	20,0 mm
Diamètre nominal dn	1,50 mm
Diamètre intérieur d1	11,8 mm
d2	10,2 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	19,6 mm
Hauteur H3	8,20 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03223

Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2 20 SI-40 SW150 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03223



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	8,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,90 N
Poids propre	2,5 g
Volume	2,500 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03223



Données de commande des accessoires 10.01.06.03223

Typ	num
Disque de filtre	FD 16 120 10.01.06.02565



Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03223

Typ	num
Résistance au flux	SW 150 P 7.3 10.05.04.00093



Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03223

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 20 SI-40 P 10.01.06.03125



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03223