


Art.-Nr.: 10.01.06.03366



SDC2 30 PU 30/60 N042

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	2,5
Dureté de la matière	60,0 Shore A



Données de construction SDC2 30 PU 30/60 N042

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,50 mm
Hauteur H	21,30 mm
Diamètre extérieur D1	25,5 mm
Diamètre de la tête Dk	16,5 mm
Diamètre intérieur d1	7,2 mm
d2	14,4 mm
Diamètre intérieur d	5,00 mm
Allongement du ressort Z	10,5 mm
Diamètre Ds	28,0 mm
Hauteur H3	8,60 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03366



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force de rupture	22,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	9,80 N
Taille	30,00
Résistance thermique	55,0 °C
Nombre de soufflets	2,5
Dureté de la matière	60,0 Shore A

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03366

