

Ventosa de fuelle 2C (redonda)

SDC2 30 PU 30/60 N042




Art.-Nr.: 10.01.06.03366



SDC2 30 PU 30/60 N042

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	2,5
Dureza del material	60,0 Shore A



Datos de diseño SDC2 30 PU 30/60 N042

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,50 mm
Altura H	21,30 mm
Diámetro exterior D1	25,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,5 mm
Diámetro interior d1	7,2 mm
d2	14,4 mm
Diámetro interior d	5,00 mm
Recorrido de resorte Z	10,5 mm
Diámetro Ds	28,0 mm
Altura H3	8,60 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03366

Ventosa de fuelle 2C (redonda)

SDC2 30 PU 30/60 N042



Art.-Nr.: 10.01.06.03366



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	12,5 mm
Fuerza de arranque	22,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	9,80 N
Tamaño	30,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	2,5
Dureza del material	60,0 Shore A

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03366



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03366