




SPB2 40 SI-55 SW130 P


Ventosa a soffiETTO SPB2 P viene fornita come componente pronto per il collegamento. Disponibile in diversi diametri.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2 P, resistenza di flusso
Accessori disponibili: filtro (disco del filtro)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Altezza H	47,00 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Altezza H2	2,20 mm
Altezza H	47,00 mm
Diametro esterno D1	43,5 mm
Diametro nominale dn	1,30 mm
Diametro interno d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Diametro interno d	12,50 mm
Freccia elastica Z	20,0 mm
Diametro Ds	42,7 mm
Altezza H3	8,20 mm

Dati di costruzione SPB2 40 SI-55 SW130 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03226

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	40,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	14,90 N
Peso	18,5 g
Volume	22,000 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	SPB2

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03226

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03226**

Typ	codice articolo
Disco del filtro	FD 34 120
	10.01.06.02572

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03226**

Typ	codice articolo
Resistenza di flusso	SW 130 P 7.3
	10.05.04.00092

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03226**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 40 SI-55 P
	10.01.06.03126

