




SAB2 20 HT1-60 P

Присоска SAB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Поставляется из материалов HT1 и NBR.

Доступные аксессуары: фильтрующий диск (FD), ограничитель потока (SW)

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	2,5
Форма	Вталкивание



Конструктивные данные SAB2 20 HT1-60 P

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,20 mm
Высота H	24,50 mm
Наружный диаметр D1	19,7 mm
Номинальный диаметр dn	4,70 mm
Внутренний диаметр d1	10,6 mm
d2	10,0 mm
Внутренний диаметр d	8,50 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	19,1 mm
Высота H3	7,20 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03235



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	13,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,70 N
Вес	2,5 g
Объем	2,600 cm ³
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SAB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03235



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03235

Тип		Количество предметов
Диск фильтра	FD 16 120	10.01.06.02565
Дросселирование	SW 100 P 7.3	10.05.04.00091
Дросселирование	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Дросселирование	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Дросселирование	SW 80 P 7.3	10.05.04.00090

