

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)  
**SPB4 50 SI-HD-65 SC090**



Art.-Nr.: 10.01.06.03380



SPB4 50 SI-HD-65 SC090


### Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	4,5

Присоска SPB4 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB4 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, шланговый зажим, дисковая вставка



Конструктивные данные SPB4 50 SI-HD-65 SC090

### Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	14,00 mm
Высота H	76,00 mm
Наружный диаметр D1	51,0 mm
Диаметр головки Dk	31,0 mm
Внутренний диаметр d1	24,8 mm
d2	30,0 mm
Внутренний диаметр d	20,00 mm
Ход пружины Z	36,5 mm
Диаметр Ds	50,3 mm
Высота H3	16,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03380](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03380)

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)  
**SPB4 50 SI-HD-65 SC090**



Art.-Nr.: 10.01.06.03380



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 090
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	49,50 N
Вес	35,4 g
Объем	64,550 cm <sup>3</sup>
размер	50,00
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	33,00 N
Всасывающая сила при -200 мбар	16,50 N
Сила отрыва при -400 мбар	37,00 N
Сила отрыва при -200 мбар	22,00 N
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03380](http://www.schmalz.com/10.01.06.03380)



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03380

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Соединитель Schmalz	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Соединитель Schmalz	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Соединитель Schmalz	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Вставка присоски Schmalz PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916
Шланговый зажим	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03380](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03380)