

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)
FG 25 SI-HD-65 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.03246



FG 25 SI-HD-65 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction FG 25 SI-HD-65 N016

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	34,00 mm
Diamètre extérieur D1	25,0 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	10,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	18,0 mm
Diamètre Ds	23,0 mm
Hauteur H3	9,00 mm
Diamètre Dmax(S)	26,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03246

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FG 25 SI-HD-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.03246



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force de rupture	19,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,50 N
Poids propre	4,10 g
Volume	5,222 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03246



Données de commande accessoires 10.01.06.03246

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03246