

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.03394



FG 14 SI-CO-55 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	14,00
Nombre de soufflets	2,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	22,80 mm
Diamètre extérieur D1	13,9 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	5,4 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	14,5 mm
Hauteur H3	9,00 mm
Diamètre Dmax(S)	15,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FG 14 SI-CO-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03394

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.03394



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,0 mm
Force de rupture	5,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,37 N
Poids propre	1,5 g
Volume	1,058 cm ³
Taille	14,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03394



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03394