




SPB2 20 ED-65 SC040

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	20,00
Altezza H	25,30 mm



Dati di costruzione SPB2 20 ED-65 SC040

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,60 mm
Altezza H	25,30 mm
Diametro esterno D1	22,2 mm
Diametro della testa Dk	15,0 mm
Diametro interno d1	10,5 mm
d2	12,0 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	13,0 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Altezza H3	7,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03409

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	15,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	6,80 N
Peso	2,1 g
Forza laterale	8,4 N
Volume	4,200 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	SPB2

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03409

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03409**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

