

Art.-Nr.: 10.01.06.03318




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	80.00
温度耐性	200.0 °C
折りたたみ式本数	1.5
接続	G3/8-IG
ニップル材質	アルミ

SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

ペローズ真空パッド SAB-HT2: 接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	49.80 mm
外径 D1	65.0 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	15.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	22.0 mm
径 Ds	81.2 mm
径 Dmax(S)	88.0 mm

デザインデータ SAB 80 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03318



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
離脱力	221.00 N
吸着力 (-600mbar)	135.00 N
質量	85.5 g
水平方向の力	217.0 N
ボリューム	67.600 cm ³
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G3/8-F
製品ファミリー	SAB

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03318

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03318