




SPB2 25 ED-65 SC040

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	25.00
高さ H	30.90 mm



デザインデータ SPB2 25 ED-65 SC040

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	4.60 mm
高さ H	30.90 mm
外径 D1	27.2 mm
ヘッド径 Dk	15.5 mm
内径d1	10.5 mm
d2	14.5 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	17.0 mm
径 Ds	26.4 mm
高さ H3	7.80 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03410



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	20.10 N
吸着力 (-600mbar)	9.90 N
質量	3.3 g
水平方向の力	9.1 N
ボリューム	7.600 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03410



データアクセサリを注文する 10.01.06.03410

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
真空パッドインサート PA	SPI 25 PA SPB2-25	10.01.06.04042
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03410