

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 30 ED-65 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.03411



SPB2 30 ED-65 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	30,00
Высота H	36,20 mm



Конструктивные данные SPB2 30 ED-65 SC040

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,60 mm
Высота H	36,20 mm
Наружный диаметр D1	32,2 mm
Диаметр головки Dk	16,8 mm
Внутренний диаметр d1	10,5 mm
d2	16,9 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	20,0 mm
Диаметр Ds	31,4 mm
Высота H3	7,90 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03411

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 30 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.03411



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	28,40 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	14,40 N
Вес	5,1 g
Поперечная сила	12,8 N
Объем	12,400 cm ³
размер	30,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03411



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03411

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Вставка присоски Schmalz PA	SPI 30 PA SPB2-30	10.01.06.04043
Соединитель Schmalz	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Соединитель Schmalz	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03411