




SPB2 30 ED-65 SC040

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Misura                          | 30,00        |
| Altezza H                       | 36,20 mm     |



Dati di costruzione SPB2 30 ED-65 SC040

## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 4,60 mm  |
| Altezza H               | 36,20 mm |
| Diametro esterno D1     | 32,2 mm  |
| Diametro della testa Dk | 16,8 mm  |
| Diametro interno d1     | 10,5 mm  |
| d2                      | 16,9 mm  |
| Diametro interno d      | 7,50 mm  |
| Freccia elastica Z      | 20,0 mm  |
| Diametro Ds             | 31,4 mm  |
| Altezza H3              | 7,90 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03411

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Famiglia di nippli                         | SC 040                 |
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 30,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 28,40 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 14,40 N                |
| Peso                                       | 5,1 g                  |
| Forza laterale                             | 12,8 N                 |
| Volume                                     | 12,400 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 30,00                  |
| Numero di pieghe                           | 2,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SPB2                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03411](http://www.schmalz.com/10.01.06.03411)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03411**

| Typ                   |                   | codice articolo |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector     | SC 040 G1/8-AG    | 10.01.06.02490  |
| Schmalz-Connector     | SC 040 G1/8-IG    | 10.01.06.02482  |
| Schmalz Pad Insert PA | SPI 30 PA SPB2-30 | 10.01.06.04043  |
| Schmalz-Connector     | SC 040 NPT1/8-AG  | 10.01.06.02541  |
| Schmalz-Connector     | SC 040 NPT1/8-IG  | 10.01.06.02542  |

