

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 40 ED-65 SC050




Art.-Nr.: 10.01.06.03412



SPB2 40 ED-65 SC050

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	40,00
Высота H	45,00 mm



Конструктивные данные SPB2 40 ED-65 SC050

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7,00 mm
Высота H	45,00 mm
Наружный диаметр D1	42,2 mm
Диаметр головки Dk	22,5 mm
Внутренний диаметр d1	17,3 mm
d2	22,9 mm
Внутренний диаметр d	11,00 mm
Ход пружины Z	25,0 mm
Диаметр Ds	41,3 mm
Высота H3	9,90 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2 40 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.03412



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	60,0 mm
Сила отрыва	40,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	24,80 N
Вес	10,5 g
Поперечная сила	20,3 N
Объем	27,900 cm ³
размер	40,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03412



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03412

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412