




## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT2     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65.0 Shore A |
| サイズ          | 80.00        |
| 温度耐性         | 200.0 °C     |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | G1/4-AG      |
| ニップル材質       | アルミ          |

SAB 80 HT2-65 G1/4-AG

ペローズ真空パッド SAB-HT2: 接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 49.80 mm |
| 外径 D1        | 65.0 mm  |
| 呼び径 dn       | 6.00 mm  |
| スレッド G1      | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 22.0 mm  |
| 径 Ds         | 81.2 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 88.0 mm  |

デザインデータ SAB 80 HT2-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03357



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT2               |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 65.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 40.0 mm                |
| 離脱力            | 238.00 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 135.00 N               |
| 質量             | 94.50 g                |
| 水平方向の力         | 217.0 N                |
| ボリューム          | 67.600 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 80.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 接続             | G1/4-M                 |
| 製品ファミリー        | SAB                    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨  
ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03357](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03357)

